

进口低重心脚轮

美式顶板·平顶活动型 - 重载型



大批量
订购
bulk order

■ 美式顶板·平顶活动型 - 重载型



① 代号	支架					轮部			
	类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式	底板标准	③ 代号	M 材质	颜色	轴承
HQ-CVLBQXA	平底活动型	Q235A	镀锌	-	美式	UL	聚氨酯	自然色	双滚珠
						NL	MC 尼龙	白色	双滚珠
						NK	尼龙	黑色	双滚珠

订购规格示例

① 代号 - ② D - ③ 轮部代号

HQ-CVLBQXA - D60 - UL

HQ-CVLBQXA
无刹

视角标准：第一视角

型号		③ 轮部代号	H	W	A	C	F	G	d	R	容许载荷 (kg)			参考重量 (kg)		
① 代号	② D										UL	NL	NK	UL	NL	NK
HQ-CVLBQXA	60	UL NL NK	87	48	105	80	86	61	9	51	400	600	500	1.20	1.10	1.10
	70		97							56	500	700	600	1.30		

	小单	中大单	大单		1-9	10~
	1-50	51-100	101~		100%	现询
	通常	7 工作日	现询			

■ 美式顶板·平顶活动型 - 重载型



① 代号	支架					轮部			
	类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式	底板标准	③ 代号	M 材质	颜色	轴承
HQ-CVLBQXB	平底活动型	ADC	喷塑	-	美式	NM	强化尼龙	黑色	双滚珠
HQ-CVLBFX				五金边刹		NQ			四滚珠

订购规格示例

① 代号 - ② D - ③ 轮部代号

HQ-CVLBQXB - D75 - NM

HQ-CVLBQXB
无刹

HQ-CVLBFX
五金边刹

⚠ 将插销拔出旋转 180°, 插销伸入单侧侧孔即为刹车状态。

视角标准：第一视角

型号		③ 轮部代号	H	W	R	A	C	F	F ₁	G	G ₁	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)		
① 代号	② D															
HQ-CVLBQXB 无刹	60	NQ	92	55	62.5	90	90	70	-	70	-	9	550	1.00		
	60A		98			100	100	78	64	78	64	10.5	600			
HQ-CVLBFX 五金边刹	75	NM	107			90	90	70	-	70	-	70	-	9	700	1.20
	75A		113			100	100	78	64	78	64	10.5	750			

	小单	中大单	大单		1-9	10~
	1-50	51-100	101~		100%	现询
	通常	7 工作日	现询			