



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-6340BP0165**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	ABA BEUL GmbH Manufaktur für Armaturen und Gussbauteile Dieselstraße 11, D-57439 Attendorn
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Thermisch gesteuertes Regulierventil (6340)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Thermostatisches Zirkulationsventil
<b>Modell</b> <i>model</i>	Quickturn 71465, 71467
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 57216469-06 vom 22.02.2017 (LGW) Ergänzungsprüfung: vom 29.03.2012 (LGW) UBA-Leitlinie: KA 0029/16 vom 13.05.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 095/13 vom 05.07.2013 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0380/12 vom 26.11.2012 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 002/15 vom 15.05.2015 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 554 (01.03.2011) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	07.04.2023 / 18-0041-WNV

70028-04-A-DE

12.09.2018 Fk B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Type</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Quickturn 71465, 71467	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
Quickturn 71465, 71467	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
Quickturn 71465, 71467	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	

  

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
Quickturn 71465	mit Innengewinde
Quickturn 71467	mit Außengewinde