

■ 八角旋钮

①代号	类型		握柄部		螺纹部	
			☒材质	☒材质	☒表面处理	
TKHPNA	八角旋钮	内螺纹型	PF	黄铜	-	-

视角标准：第一视角

订购编号示例

①代号 - ②M

TKHPNA - M6

型号		D	D ₁	H	h	h ₁	参考重量 (kg/pcs)	交期 价格	数量分类		
①代号	②M								小单	中大单	大单
TKHPNA	6	32	16	24	12	14	0.014	数量 1-50 交货期 通常	小单	中大单	大单
	8						0.015		51-100	101~	
	10	40	21	25	14		0.025	7 工作日	现询		
	12	50	25				0.037	100%	10~	现询	

G1 手柄手轮拉手
合页门组件

■ 三角形超级旋钮

①代号	类型		握柄部		端盖部	
			☒材质	☒材质		
TKCPMA	三角形超级旋钮	内外安装型	PA66(黑色)	PP		

视角标准：第一视角

订购编号示例

①代号 - ②M - ③M

TKCPMA - M6 - J

型号		③端盖颜色	D	D ₁	D ₂	H	h ₁	参考重量 (kg/pcs)	交期 价格	数量分类		
①代号	②M									小单	中大单	大单
TKCPMA	6	J(橙色)	37	16	15	16	3.5	0.01	数量 1-50 交货期 通常	小单	中大单	大单
	8		42	20	18	19	4.5	0.02		51-100	101~	
	10	W(白色)	47	23	21	23	6	0.03	7 工作日	现询		