

旋钮

五角旋钮



■ 五角旋钮



| ① 代号 | 类型 | 握柄部 | | | |
|--------|------|------|--------|--------|------|
| | | M 材质 | M 材质 | S 表面处理 | |
| TKEPWB | 五角旋钮 | 外螺纹型 | ABS | SS400 | 镀锌 |
| TKEPNB | | | 黄铜 | - | |
| TKESNC | | 内螺纹型 | SUS316 | SUS316 | 电解研磨 |

TKEPWB

TKEPNB

TKESNC

订购编号示例

① 代号 - ② M - ③ L

TKEPWB - M5 - L10

视角标准：第一视角

| 型号 | | ③ L | D | d | H | h | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|-------|----|----|----|------|---------------|
| ① 代号 | ② M | | | | | | |
| TKEPWB | 5 | 10 20 | 35 | 22 | 14 | 5 | 0.01 |
| | 6 | 20 30 | | | | | 0.01 |
| | 8 | 30 40 | 42 | 26 | 16 | 6 | 0.03 |
| | 10 | | 45 | 32 | 17 | 0.04 | |

| 型号 | | D | d | h | H | h ₁ | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|----|----|-----|----|----------------|---------------|
| ① 代号 | ② M | | | | | | |
| TKEPNB | 5 | 35 | 22 | 8.5 | 17 | 5 | 0.01 |
| | 6 | | | | | | 0.01 |
| | 8 | 42 | 26 | 10 | 18 | 6 | 0.03 |
| | 10 | 45 | 32 | 12 | 20 | 0.02 | |

| 型号 | | D | d | h | H | h ₁ | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|----|----|----|----|----------------|---------------|
| ① 代号 | ② M | | | | | | |
| TKESNC | 5 | 32 | 13 | 10 | 22 | 11 | 0.07 |
| | 6 | 40 | 16 | 12 | 25 | 13 | 0.15 |
| | 8 | 50 | 20 | 15 | 32 | 16 | 0.22 |
| | 10 | 63 | 25 | 20 | 40 | 21 | 0.43 |



| 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|--------|------|
| 1-50 | 51-100 | 101- |
| 通常 | 7 工作日 | 现询 |



| 1-9 | 10~ |
|------|-----|
| 100% | 现询 |

G1
拉手/手柄/手轮
门组件/合页