

自动锁定型旋转撑杆/自动锁定型伸缩撑杆



■ 普通门用·带固定机构型

①代号	类型		M材质	S表面处理
BSPBD	三点固定	带固定机构型	Q235	镀铬

②L
L(左用)
3-M3用锥形孔
Ø2.6
Ø32
7.6
1.6
13
2.5
36.5
2-M3用锥形孔
17.5
2
BSPBD
视角标准：第一视角



①代号 - ②L - ③左右
BSPBD - L217 - L

型号		③左右		参考重量 (kg)
①代码	②L	L(左用)	R(右用)	0.13
BSPBD	217	L	R	
M材质			S表面处理	
主体	垫圈	铆钉	主体	垫圈
钢	PA	黄铜	镀亮铬	-
				铆钉
				镀亮铬

G1 手柄手轮拉手
合页门组件

■ 普通门用·一般型/拉伸解锁

①代号	类型		S表面处理
BSPSA	两点固定型	SUS304	拉丝

②L
14
4
10
10
7.5
19
18
26.5
2-3.7×8.5腰孔
3
20
30
48
30
8
26
H₁
12
12
15
20
14.5
制动解除行程
视角标准：第一视角



①代号 - ②L
BSPSA - L129

①代号	②L	H ₁ 伸缩前长度	H ₂ 伸缩后长度	重量 (g)	有效负载 (kgf)
BSPSA	129	133	195	126	15
	166	170	270	148	



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

分类目录



返回主目录

