

普通磁吸

■超强吸力·多磁芯

①代号	类型		M材质		S表面处理	
			外壳	吸附板	外壳	吸附板
MAAACH	超强吸力	多磁芯	A6063	SPCC	阳极氧化处理	镀镍
MAASCA			SUS304		滚磨抛光	

规格: 31

规格: 45

规格: 75

视角标准: 第一视角

G1 手柄/门拉手
合页/门组件

①代号 - ②规格
MAAACH - 31

①代号	型号			吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
	②规格				
MAAACH	31			0.5	0.01
	45			5.5	0.04
	75			9	0.07
MAASCA	45			5.5	0.04
	75			9	0.09

	数量分类	小单	中大单	大单
	数量	1~50	51~100	101~
	交货期	通常	7工作日	现询

	数量	1-9	10~
	价格	100%	现询

■强吸力·中心磁芯

①代号	类型		M材质		S表面处理	
			外壳	吸附板	外壳	吸附板
MAASZD	强吸力	中心磁芯型	SUS430	SUS430	本色	滚磨抛光

规格: 30

规格: 30A

规格: 30B

规格: 30C

视角标准: 第一视角

①代号 - ②规格
MAASZD - 30

①代号	型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
	②规格			
MAASZD	30		2	0.011
	30A		3	0.09
	30B		5	0.011
	30C		6	0.01

	数量分类	小单	中大单	大单
	数量	1-50	51-100	101~
	交货期	通常	7工作日	现询

	数量	1-9	10~
	价格	100%	现询

▲30/30B可耐热约250°C。