

导线连接型磁吸

■磁力选择型磁吸



①代号	类型		M材质		颜色
			外壳	吸附板	
MAEPWA	普通吸力	防水型	POM	SUS430	本色
MAESWA			SUS304	SUS430	-

MAEPWA

MAESWA

吸附板

接点容量
AC125V 0.1A/DC12V 2A
DC24V 1A

接点构成

吸板吸附时

COM NC NO
黑 红 白

吸板未吸附时

COM NC NO
黑 红 白

额定
AC125V 0.1A(电阻负载)
DC24V 2A(电阻负载)

视角标准：第一视角

交货期

数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄车轮拉手
合页门组件



①代号 - ②规格
MAEPWA - 41

型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
MAEPWA	41	1.2	0.042
MAESWA	54	1.6	0.028

■防水型·四磁芯



①代号	类型			M材质		颜色
				外壳	吸附板	
MAEPWB	强吸力	防水型	四磁芯	ABS	SPCC	棕色
MAEPWC				ABS	SPCC	白色

MAEPWB

MAEPWC

吸附板

吸板未吸附时

黑 红 白
NO COM NC

接点容量
AC250V 3A(电阻负载)
DC125V 0.4A(电阻负载)

视角标准：第一视角



①代号 - ②规格
MAEPWB - 72

交货期

数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	现询

型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
MAEPWB	72	3	0.062
MAEPWC	52	1.9	0.04