

轻载型挂钩

扁型 / 球头型 / 标准型

■轻载型·扁型



①代号	类型	材质	表面处理
HKLSBA	轻载型 扁型	SUS304	拉丝

订购规格示例

①代号	-	② L
HKLSBA	-	L64

HKLSBA 视角标准：第一视角

型号		H ₁	H ₂	A	B	h	h ₁	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L							
HKLSBA	64	17	8.5	24	3	5	8	0.04



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

■轻载型·球头型

NEW 新产品



①代号	类型	材质	表面处理
HKLSQA	轻载型 球头型	SUS304	滚磨抛光

订购规格示例

①代号	-	② 规格
HKLSQA	-	30

HKLSQA 视角标准：第一视角

型号		阻尼功能	H	L	L ₁	R	吊重 (N)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② 规格							
HKLSQA	30	无阻尼功能	14.5	23.4	36	10	118	0.017
	40	无阻尼功能	19.4	28.4	44.3	15	90	0.02
	30F	带阻尼功能	14.5	23.4	36	10	118	0.017
	45F	带阻尼功能	19.5	28.4	44.3	15	90	0.02



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

■轻载型·标准型

NEW 新产品



①代号	类型	材质	表面处理
HKLSNA	轻载型 标准型	SUS304	镜面抛光

订购规格示例

①代号	-	② 规格
HKLSNA	-	50

HKLSNA 视角标准：第一视角

型号		H	H ₁	A	吊重 (N)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② 规格					
HKLSNA	50	70	30	50	98	0.1
	60	100	40	60		0.105



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询