

# 中载型

## ■适用衣物类、工具包·标准型

①代号	类型		M材质	S表面处理
HKMSGA	中载型	长钩型	SUS304	镜面抛光
HKMSGB				拉丝

G1 手柄手轮拉手  
合页/门组件

①代号 - ②规格  
HKMSGA - 40

型号		B	B <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	A	M	A <sub>1</sub>	吊重 (N)	参考重量 (kg/pcs)
①代号 HKMSGA HKMSGB	②规格 40	40	27	47	30	13	30		4	290	0.05
	45	45	30	56	34.5	15	32.5	M4	5	370	0.06
	55	55	38	65	41	17	40		4	260	0.07
	60	60	40	72.7	43.4	19	43.5	M5	5	350	0.07
	65	65	45	80	50	20	47		4	170	0.08
	85	85	60	94	60.6	25	58.2	M6	5	330	0.09

数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7 工作日	现询

数量	1~9	10~
价格	100%	现询

## ■适用衣物类、工具包·双挂钩

①代号	类型		M材质	S表面处理
HKMBDA	中载型	双钩型	SCS13	镜面抛光

①代号 - ②规格  
HKMBDA - 65

型号		A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C	C <sub>2</sub>	B	H	H <sub>1</sub>	M	吊重 (N)	参考重量 (kg/pcs)
①代号 HKMBDA	②规格 65	65	36	6.5	25	4	5	7.3	33	20	M3	200	0.052
	80	80	44	8	32	5	6	9	42	25	M4		0.093

数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7 工作日	现询

数量	1~9	10~
价格	100%	现询