



①代号	类型		载荷	材料	⑤表面处理
HGHSFD	长型	经济型	重载荷	SUS304	拉丝
HGHSFC					-

HGHSFC
HGHSFD

视角标准：第一视角

①代号 - ③L
 HGHSFC - L300
订购编号示例

①代号	型号	A	T	D	参考重量(kg/pcs)						
	③L				L300	L350	L450	L600	L750	L850	L1000
HGHSFC	L300 L350 L450 L600 L750 L850 L1000	32	1.5	7	0.16	0.19	0.25	0.33	0.41	0.47	0.58

①代号 - ②A - ③L
 HGHSFD - A25 - L300
订购编号示例

①代号	型号	③L	T	D	参考重量(kg/pcs)				
	②A				L300	L450	L600	L800	L1000
HGHSFD	A25	L300 L450	1	4.6	0.08	0.12	0.16	0.21	0.27
	A38	L600 L800	1.2	5.9	0.15	0.23	0.3	0.4	0.5
	A50	L1000	1.5	7.5	0.24	0.36	0.48	0.65	0.81

	数量分类	小单	中大单	大单		数量	1-9	10~
	数量	1-50	51-100	100~		价格	100%	现询
	交货期	通常	7工作日	现询				

G1 手柄/手轮/拉手
合页/门组件