

# 扭矩合页

## 阻尼型 · 沉孔型 / 沉孔偏置型

■ 阻尼型 · 沉孔型 / 沉孔偏置型



① 代号	类型		调整角度	材质	颜色
HGNNNM	阻尼型	沉孔型	固定角度定位型	PBT	黑色

**组合示例**

**扭矩调节方法**

缓冲器侧  
可使用一字螺丝刀简单调整。

**页板位置的变更**

盖罩  
缓冲器侧 支架 盖罩  
可调整页板的安装位置。盖罩可拆卸。

**订购编号示例**

① 代号 - ② 规格  
HGNNNM - 1A

规格: 1A      规格: 1B      规格: 2A      规格: 2B

视图标准: 第一视角

型号	② 规格	最大使用角度	反向扭矩 (N·m)	使用温度范围 (°C)	参考重量 (kg/pcs)
HGNNNM	1A	110°	0.49-1.27	0-40	0.05
	1B				
	2A				
	2B				