

# 圆角椭圆形拉手



①代号	类型		W型		B型		M材质
			颜色	S表面处理	颜色	S表面处理	
PHTACT	椭圆形	弧型	银白色	阳极氧化	黑色	阳极氧化	铝合金

视角标准：第一视角

①代号 - ②L - ③类型  
PHTACT - 400 - W

订购编号示例

型号			E	E <sub>i</sub>	H	B	M	T	D
①代号	②L	③类型							
PHTACT	400	W	440	368	73	28	M8	10	35
	600	B	640	568					

	数量分类	小单	中大单	大单		数量	1-9	10~
	数量	1-50	51-100	101~		价格	1	另行报价
	交货期	通常	7工作日	现询		优惠价		

①代号	类型		W型		B型		M材质
			颜色	S表面处理	颜色	S表面处理	
PHTACW	椭圆形	弧型	银白色	阳极氧化	黑色	阳极氧化	铝合金

视角标准：第一视角

①代号 - ②L - ③B - ④类型  
PHTACW - 400 - 28 - W

订购编号示例

型号				E	H	D	M	T
①代号	②L	③B	④类型					
PHTACW	250			290				
	300		28	340	63	18		10
	400			440				
	300			355				
	400			455			M8	
	500			555				
	600		36	655	71	26		14
	800			855				
	1000			1055				

	数量分类	小单	中大单	大单		数量	1-9	10~
	数量	1-50	51-100	101~		价格	1	另行报价
	交货期	通常	7工作日	现询		优惠价		