



■内外安装型



①代号	类型	④材质	⑤表面处理
PHYSMA	内外安装型	SUS304	滚磨抛光
PHYSMB			镜面抛光
PHYBMA		SUM22L	镀铬

PHYSMA
PHYSMB
PHYBMA

视角标准：第一视角



①代号 - ②L
PHYSMA - L80

①代号	②L	型号									参考重量 (kg/pcs)
		B	C	D	E	H	H ₁	M	V	V ₁	
PHYSMA PHYSMB PHYBMA	80	104			118						0.09
	100	124			138						0.11
	110	134			148						0.12
	120	144			158						0.13
	125	149	16	10	163	42	5	M5	5.4	10.5	0.13
	160	184			198						0.17
	200	224			238						0.19
	250	274			288						0.23



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

■侧装型



①代号	④材质	⑤表面处理
PHYSTA	不锈钢	镜面抛光
PHYSTB		滚磨抛光

PHYSTA
PHYSTB

视角标准：第一视角



①代号 - ②L
PHYSTA - L120

①代号	②L	型号			参考重量 (KG/PCS)
		H	d	d ₁	
PHYSTA PHYSTB	120	64	6	10.5	0.27



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询