

旋转手柄 / 小型 / 曲面转动手柄

带扳手槽型 / 外螺纹带扳手槽型



大批量
订购
bulk order

■ 曲面型外螺纹安装



| ① 代号 | 类型 | 握柄部 | | 螺杆 | |
|--------|----------|--------|------|--------|------|
| | | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 |
| HDCPCC | 外螺纹带扳手槽型 | PP | - | Q235 | 镀铬 |
| HDCACE | | A5056 | 喷砂 | | |
| HDCBCF | | Q235 | 镀铬 | | |
| HDCBCD | | 1215MS | 镀亮铬 | 1215MS | 镀亮铬 |

订购编号示例

① 代号 - ② M
HDCPCC - M5

HDCPCC
HDCACE
HDCBCF

HDCBCD

视角标准：第一视角

| 型号 | | L | B | D | d | S | 参考重量 (kg/pcs) |
|----------------------------|-----|------|------|----|----|----|---------------|
| ① 代号 | ② M | | | | | | |
| HDCPCC HDCACE HDCBCF | 5 | 49 | 11 | 13 | 10 | 8 | 0.3 |
| | 6 | 55 | 14 | 16 | | 8 | 0.048 |
| | 8 | 70.7 | 15.5 | 20 | 13 | 10 | 0.097 |
| | 10 | 87.3 | 18 | 25 | 16 | 12 | 0.192 |
| HDCBCD | 8 | 71 | 14 | 20 | 14 | 10 | 0.1 |
| | 10 | 90 | 16 | 25 | 16 | 12 | 0.2 |
| | 12 | 112 | 18 | 32 | 20 | 16 | 0.28 |

■ 小型外螺纹安装



| ① 代号 | 类型 | 握柄部 | | 螺杆 | |
|--------|----------|--------|------|--------|------|
| | | 材质 | 颜色 | 材质 | 表面处理 |
| HDCPRB | 内螺纹型 | PA6 | - | 1215MS | 发黑 |
| HDCPRA | 外螺纹型 | | | | |
| HDCSRD | 外螺纹带扳手机型 | SUS304 | 电解研磨 | SUS304 | 电解研磨 |

订购编号示例

① 代号 - ② M - ③ D - ④ 颜色
HDCPRB - M5 - D13 - E
HDCSRD - M6 - D14

HDCPRB

HDCPRA

HDCSRD

视角标准：第一视角

| 型号 | | ③ D | ④ 颜色 | L | B | d | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|-----|-------|------|---|---|---------------|
| ① 代号 | ② M | | | | | | |
| HDCPRB | 5 | 13 | E(黑色) | 18.8 | 8 | 8 | 0.008 |
| | | 14 | | 20.8 | | | 0.009 |
| | | 16 | | 23.8 | | | 0.01 |

| 型号 | | ③ D | ④ 颜色 | L | L ₁ | d | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|-----|----------------|------|----------------|---|---------------|
| ① 代号 | ② M | | | | | | |
| HDCPRA | 6 | 13 | E(黑色) B(白色) | 18.8 | 9 | 8 | 0.013 |
| | | 14 | | 20.8 | | | 0.014 |
| | | 16 | | 23.8 | | | 0.016 |

| 型号 | | ③ D | C | C ₁ | C ₂ | d | S | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|-----|----|----------------|----------------|----|---|---------------|
| ① 代号 | ② M | | | | | | | |
| HDCSRD | 6 | 14 | 16 | 9 | 5 | 10 | 8 | 0.021 |

■ 标准型外螺纹安装



| ① 代号 | 类型 | 握柄部 | | 螺杆 | |
|--------|-------|------|----|--------|------|
| | | 材质 | 颜色 | 材质 | 表面处理 |
| HDCSAB | 带扳手槽型 | Q235 | 镀铬 | SUM24L | 镀铬 |
| HDCBAA | | | | | 发黑 |

订购编号示例

① 代号 - ② M
HDCSAB - M8

HDCBAA

HDCSAB

视角标准：第一视角

| 型号 | | B | B ₁ | B ₂ | D | d | S | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|-----|----------------|----------------|----|----|----|---------------|
| ① 代号 | ② M | | | | | | | |
| HDCSAB | 8 | 63 | 14 | 8 | 18 | 13 | 10 | 0.12 |
| | 10 | 80 | 16 | 10 | 22 | 15 | 13 | 0.21 |
| | 12 | 100 | 18 | | 25 | 18 | 16 | 0.355 |
| HDCBAA | 6 | 50 | 12 | 12 | 16 | 6 | 5 | 0.065 |
| | 8 | 63 | 14 | | 18 | 8 | 6 | 0.115 |
| | 10 | 80 | 16 | | 22 | 10 | 8 | 0.195 |



| 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|--------|------|
| 1-50 | 51-100 | 100~ |
| 通常 | 7 工作日 | 现询 |



| 1-9 | 10~ |
|------|-----|
| 100% | 现询 |