

## ■曲面型外螺纹安装

①代号	类型	握柄部		螺杆	
		M材质	S表面处理	M材质	S表面处理
HDCPCC	外螺纹带手柄槽型	PP	-	Q235	镀铬
HDCACE		A5056	喷砂		
HDCBCF		Q235	镀铬		
HDCBCD		1215MS	镀亮铬	1215MS	镀亮铬

HDCPCC  
HDCACE  
HDCBCF

HDCBCD

视角标准：第一视角



①代号 - ②M  
HDCPCC - M5

①代号	型号		L	B	D	d	S	参考重量 (kg/pcs)
	HDCPCC HDCBCF	HDCACE						
HDCPCC HDCACE HDCBCF	5	8	49	11	13	10	8	0.3
	6	8A	55	14	16	10	8	0.048
	8	8B	70.7	15.5	20	13	10	0.097
HDCBCD	10	10	87.3	18	25	16	12	0.192
	8	8	71	14	20	14	10	0.1
	10	10	90	16	25	16	12	0.2
	12	12	112	18	32	20	16	0.28

## ■小型外螺纹安装

①代号	类型	握柄部		螺杆	
		M材质	颜色	M材质	S表面处理
HDCPRB	内螺纹型	PA6	-	1215MS	发黑
HDCPRA	外螺纹型				
HDCSRD	外螺纹带手柄型				

HDCPRB

HDCPRA

HDCSRD

视角标准：第一视角



①代号 - ②M - ③D - ④颜色  
HDCPRB - M5 - D13 - E  
HDCSRD - M6 - D14

①代号	型号		L	B	d	参考重量 (kg/pcs)	①代号	型号		L	L <sub>1</sub>	d	参考重量 (kg/pcs)		
	HDCPRB	②M						③D	④颜色					HDCPRA	②M
HDCPRB	5	13	18.8	8	8	0.008	HDCPRA	6	13	18.8	9	8	0.013		
		14							E(黑色)					14	0.014
		16												16	0.016

①代号	型号		S	C	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d	S	参考重量 (kg/pcs)
	HDCSRD	②M							
HDCSRD		6	14	16	9	5	10	8	0.021

## ■标准型外螺纹安装

最大降幅  
20%

①代号	类型	握柄部		螺杆	
		M材质	颜色	M材质	S表面处理
HDCSAB	带手柄槽型	Q235	镀铬	1215MS	镀铬
HDCBAA					发黑

HDCBAA

HDCSAB

视角标准：第一视角



①代号 - ②M  
HDCSAB - M8

①代号	型号		B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	D	d	S	参考重量 (kg/pcs)
	HDCSAB	②M							
HDCSAB	10	8	63	14	8	18	13	10	0.12
		10	80	16	10	22	15	13	0.21
		12	100	18		25	18	16	0.355
HDCBAA	10	6	50	12	12	16	6	5	0.065
		8	63	14		18	8	6	0.115
		10	80	16		22	10	8	0.195



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7 工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄手轮拉手  
合页门组件