

摇动手柄 / 可折摇动手柄

握柄固定型 / 手柄可折型

■方孔型 / 圆孔型



①代号	类型	主体		握柄部		握柄螺纹部		衬套	
		材质	表面处理	材质	颜色	材质	材质	表面处理	表面处理
HDYNYC	握柄固定型	PA6	-	PF	-	S45C	-	-	发黑
HDZYB		方孔固定	ZDC	烤漆(黑色)	PA+GF30	黑色	-	S45C	镀锌
HDYZFC									



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

HDYNYC 圆孔型 HDYZFC 方孔型 HDZYB 圆孔型

订购编号示例

①代号 - ② R
HDYNYC - R80

视图标准：第一视角

型号		L ₁	H ₂	D	d	H	h	h ₁	h ₂	M	参考重量 (kg/pcs)	
HDYNYC	①代号 ② R											
		80	107	50	22	10	36	33	10	12	M6	0.08
		100	125	63	24	12	40	36		16	M8	0.1
		125	155		30	14	45	42	12			0.18
	160	195	80	-	16	-	-	18	18	M10	0.26	

型号		L	D	H	H ₁	d	W	参考重量 (kg/pcs)	
HDZYB HDYZFC	①代号 ② R								
		64	82	19	20	62	10	10	0.06
		80	101	23	24	76.5			0.08
		100	125	27	28	91	12	12	0.1
	125	154	33	34	102	14	14	0.18	

■标准型外螺纹安装



①代号	类型	握柄部		曲柄	
		材质	颜色	材质	颜色
HDYNYG	手柄可折型	PP	黑色	PA6	黑色
HDYNYG					黑色
HDYNYG	圆孔固定				
HDYNYG	方孔固定				



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

HDYNYG 方孔型 HDYNYG 圆孔型

订购编号示例

①代号 - ② R
HDYNYG - R100

视图标准：第一视角

型号		S	d ₁	H	D	d	H ₁	b	b ₁	参考重量 (kg/pcs)	
HDYNYG HDYNYG	①代号 ② R										
		100	12	12	50	34	25	38	34	6	0.2
		125	14	14	63	40	30	46	42		0.32
	160	17	16	80	44	34	55	50	8	0.53	