

曲面 / 可折摇动手柄

转动型 / 手柄可折收纳型



■方孔型



①代号	类型		握柄部		曲柄		端盖
	手柄可折收纳型	方孔固定	材质	颜色	材质	颜色	材质
HDYZFG					ZDC	发黑	-
HDYNFI			PF	黑色	PA+GF30	黑色	
HDYZFH					ZDC	烤漆黑色 黑色(白色)	塑胶(白色)

HDYZFG

HDYNFI

HDYZFH

订购编号示例

①代号	-	② R
HDYZFG	-	R100

视角标准：第一视角

型号		W	H ₃	A	H ₂	L ₁	H	H ₁	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② R								
	HDYZFG	100	12	53	34	23	26	30	24
	125	14	68	35	27	28	37	31	0.21

型号		W	M	H ₃	L ₃	H ₅	B	L ₁	L ₂	H	H ₁	H ₄	参考重量 (kg/pcs)	
①代号	② R													
	HDYNFI	80	10	5	40	108	68	18	27.5	22	26	22	6	0.145
		100	12			130	72		31	27	30	27	10	0.21
		130.5	14	6	65.3	164.5	102.5	23	36.2	30	35	30	9	0.31
	161	17	8	80.3	198.5	122.5	26	40.5	34	40	34	12	0.42	

型号		W	H ₃	L ₂	L ₁	h	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② R						
	HDYZFH	80	10	44	107	23	20
	100	12	57	131	26	24	0.2

■方孔型



①代号	类型	材质	表面处理	
HDYTFD	直杆型	方孔固定	HT200	镀铬
HDYTFE	偏置型	方孔固定	HT200	镀铬

HDYTFD

HDYTFE

订购编号示例

①代号	-	② W
HDYTFD	-	W8

视角标准：第一视角

型号		L ₁	L	H ₂	D ₁	D	H	H ₃	M	参考重量 (kg/pcs)	
①代号	② W										
	HDYTFD	8	63.5	86	49	22	27	22	13	5	0.105
		10	79	105	55	25	30	24	15	6	0.15
		12	98	128	70.7	28	34	28	18	8	0.23
		14	128	162		33	40	30	19		0.36
		17	159.5	198	87.3	37	45	34		10	0.51
		19				40	50	36			0.5
	22	170	212							0.68	

手柄

小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询