



①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③材料代号	材质	颜色	轴承
CVBQLC	平底活动型	Q235A	镀锌	-	③材料代号	材质	颜色	轴承
CVBCLC				塑料双刹	UB	聚氨酯	黑色	双滚珠
CVBFLC				五金双刹	NJ	聚氨酯	黄色	特灵灵
CVXSQY				-	SC	耐高温尼龙	黑色	轴套
CVXSCY	SUS304		-	塑料双刹	NH	聚氨酯	黄色	特灵灵
CVXSFY				五金双刹	SB	人造胶	灰色	特灵灵

塑料双刹 CVBCLC CVXSCY 五金边刹 CVBFLC CVXSFY 无刹 CVBQLC CVXSQY

⚠️ (90)D 尺寸仅适用 PB/UB。
⚠️ 当脚轮 CVBFLC/CVXSFY 选择 NJ/NH/SB 时, F 尺寸为 32。

视角标准: 第一视角

①代号 - ②D - ③材料代号
CVBQLC - D75 - PB

①代号	型号		H	C	A	F	F ₁	G	W			d	R			容许载荷 (kg)		
	②D	③材料代号							PB/UB/SC/SD/SB	UA	NJ/NH		CVBQLC/CVBCLC/CVBFLC/CVXSQY/CVXSFY	CVBCLC/CVXSCY	PB/UB/SC/SB	UA	NJ/NH	SD
无刹 CVBQLC 塑料双刹 CVBCLC 五金边刹 CVBFLC	75		110										74	81	100	110	110	85
	(90)	PB UA UB	119	62	95	76	70	45	32	35	36	8.5	81	88	110	-	-	-
	100	NJ SC SD	133										88		130	140	140	110
	125		158										103	98	140	150	160	120
无刹 CVXSQY 塑料双刹 CVXSCY 五金边刹 CVXSFY	75		109										74	81	100		110	
	(90)	UB NH SB	118	67	95	76	70	45	32	35	36	8.5	81	88	110	-	-	-
	100		132										88		130		140	
	125		157										103	98	140		160	

交货期	数量分类	小单	中大单	大单	优惠价	数量	1-9	10~
	数量	1-50	51-100	101~		价格	100%	现询
	交货期	通常	7工作日	现询				

G3
脚轮

