

# 高性价比脚轮 / 脚轮

## 孔顶活动型 / 固定型 - 中轻载型

大批量  
订购  
bulk order

### ■孔顶活动型 - 中轻载型

	①代号	支架				轮部				轴承				
		类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式	②代号	M 材质	颜色	轴承	回转部	轮部			
	CVHBDL	丝杆 活动型	Q235A	镀锌 电泳 (黑漆)	-	③代号	M 材质	颜色	轴承	有	有			
	CVHBHL				塑料双刹							P	聚丙烯	灰色
CVHBUL	五金边刹				U							聚氨酯	淡黄色	双滚珠

无刹  
CVHBDL

塑料双刹  
CVHBHL

五金边刹  
CVHBUL

自由状态      刹车状态

**订购规格示例**

①代号 - ②D - ③轮部代号  
CVHBDL - D100 - P

△ CVHBDL/CVHBHL/CVHBUL 的轮材为尼龙时，无轮径 D63。  
△ 当轮 M 材质为 P (聚丙烯) 时，脚架的表面处理为镀锌，其余为黑漆电泳。

型号		③轮部代号	H	W	R	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	M	L	容许载荷 (kg)			参考重量 (kg)		
①代号	②D									U	N	P	U	N	
无刹	63	P (聚丙烯) U (聚氨酯) N (尼龙)	94	32	66.5	102	70	12	25	100	105	92	0.48	0.49	0.48
CVHBDL	75		72.5		102	72.5	120			120	135	0.54	0.55	0.54	
塑料双刹	100		85		107	85	140			145	155	0.63	0.65	0.65	
CVHBHL	125		100.5		113	100.5	150			160	170	0.75	0.75	0.75	

交货期	小单	中大单	大单
	1~50	51~100	101~
	通常	7 工作日	现询

优惠价	1~9	10~
	100%	现询

### ■固定型 - 中轻载型

	①代号	支架				轮部			
		类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式	②代号	M 材质	颜色	轴承
	CVBGYA	固定型	Q235A	电泳 (黑漆)	-	③代号	M 材质	颜色	轴承
						PA	聚丙烯	橙色	双滚珠

无刹  
CVBGYA

**订购规格示例**

①代号 - ②D - ③轮部代号  
CVBGYA - D40 - PA

型号		③轮部代号	H	W	A	C	F	F <sub>1</sub>	G	d	容许载荷 (kg)			参考重量 (kg)		
①代号	②D										PA	UA	NE	PA	UA	NE
CVBGYA	40	PA UA NE	61	25	71	55	53	47	36	6.2	50	50	100	0.16	0.18	0.30
	50		60								60	100	0.20	0.23	0.40	

交货期	小单	中大单	大单
	1~50	51~100	101~
	通常	7 工作日	现询

优惠价	1~9	10~
	100%	现询

G3  
脚  
轮