

地刹器

美式顶板 / 日式顶板



大批量
订购
bulk order

■美式顶板

进口产品



①代号	类型	材质	
		主体	脚座
HQ-CVYBXA	地刹器	S45C	NR

安装面
6002-3
6002-5
6253-4

6025-8
6045-4
6045-6
6253-5

订购规格示例
①代号 - ②规格1 - ③规格2
HQ-CVYBXA - 6002 - 3

视角标准：第一视角

⚠地刹器在设计时仅适用于水平地面，而不适用于倾斜地面。选择合适型号的支持架很重要。

型号	③规格2	初始高度 H ₁	升高高度 H ₂	A	C	F	F ₁	G	G ₁	d	L	参考重量 (kg)
HQ-CVYBXA	3	94	121	92	64	78	71	44	-	8	200	1.14
	5	131	159									1.34
	8	219	247									1.64
	4	125	149	114	102	92	76	76	67	11		1.4
	6	169	197									1.54
	4	114	140	92	64	78	71	44	-	8		1.24
	5	141	169									114

■日式顶板

进口产品



①代号	类型	材质	表面处理
HQ-CVYBXB	日式	SPHC	镀锌

订购规格示例
①代号 - ②规格
HQ-CVYBXB - 38

HQ-CVYBXB

视角标准：第一视角

型号	②规格	D	H	H ₁	A	C	F	G	d	R	R ₁	t	参考重量 (kg)
HQ-CVYBXB	65	60	75	90	105	135	67	103	10.5	93	53	2.3	0.53
	75		80	95									0.59

■日式顶板



库存

①代号	类型	材质		表面处理	
		主体	脚踩板	主体	脚踩板
CVYBX	地刹器	S45C	S45C	电泳 (绿色)	镀锌

订购规格示例
①代号 - ②规格
CVYBX - 4

CVYBX

视角标准：第一视角

型号	②规格	配合轮子	初始高度 H ₁	升高高度 H ₂	R	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
CVYBX	4	100	125	150	155	200	1.6
	5	125	154	180			1.7
	6	150	170	210	167	300	1.8
	8	200	215	255			400

脚轮



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询