

一体式脚轮

平底活动型 - 轻载型



大批量
订购
bulk order

■平底活动型 - 轻载型

进口
产品



①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVBBKLA	平底活动型	Q235A	镀锌	-	NJ	尼龙	黑色	轴承 轴套



订购规格示例

①代号	-	② D	-	③ 轮部代号	-
HQ-CVBBKLA	-	D40	-	NJ	-

无刹
HQ-CVBBKLA



型号		③ 轮部代号	H	H ₁	W	A	C	F	G	R	R ₁	d	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
① 代号	② D		60	9.5	21	78	78	64	64	40	49	6.5	2	30	0.295
HQ-CVBBKLA	40	NJ	65						45					40	31
	50														



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询





优惠价	1-9	10~
100%	100%	现询

■平底活动型 - 轻载型

进口
产品




①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVBBKL	平底活动型	Q235A	镀锌	-	NJ	尼龙	黑色	轴承 轴套



订购规格示例

① 代号	-	② D	-	③ 轮部代号	-
HQ-CVBBKL	-	D50	-	NJ	-

无刹
HQ-CVBBKL



型号		③ 轮部代号	H	H ₁	W	A	C	F	G	R	R ₁	d	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
① 代号	② D		75	10	38	78	78	64	64	42	50	6.5	0.6	60	0.39
HQ-CVBBKL	50	NJ	93	20	38	92	92	75	75	59.5	66	8.5		60	0.515
	65		98	15		64.5		0.525							
	75														



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



优惠价	1-9	10~
100%	100%	现询