

■ 美式顶板-平底活动型-重载型

①代号	支架					轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	底板标准	③材料代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVLBQXA	平底活动型	Q235A	镀锌	-	美式	UL	聚氨酯	自然色	双滚珠
						NL	MC 尼龙	白色	
						NK	尼龙	黑色	

无刹
HQ-CVLBQXA

视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③材料代号
HQ-CVLBQXA - D60 - UL

型号			H	W	A	C	F	G	d	R	容许载荷 (kg)			参考重量 (kg)		
①代号	②D	③材料代号									UL	NL	NK	UL	NL	NK
HQ-CVLBQXA	60	UL NL NK	87	48	105	80	86	61	9	51	400	600	500	1.20	1.10	1.10
	70		97								500	700	600	1.30		



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7 工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

G3
脚轮

■ 固定型-中重载型

①代号	支架				轮部			
	材质	表面处理	刹车形式	底板标准	③材料代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVFBGY	固定型	Q235A	镀锌	-	RD	橡胶	黄色	轴套

视角标准：第一视角

▲规格 100/130/150 橡胶轮轴承为双轴承。



①代号 - ②D - ③材料代号
HQ-CVFBGY - D100 - RD

型号			H	W	A	C	F	G	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	②D	③材料代号									
HQ-CVFBGY	50	RD	65	20	58	42.5	45	25	6.5	50	0.1
	65		85	23	70	47	55	28	8.8	60	0.24
	75		93		80	80	25	100	1.08		
	100		144	34	115	80	80	25	180	1.67	
	130		177	38	138	90	100	56	200	1.95	
	150		198	42							