


橡胶减震器



①代号	类型	M材质		橡胶H硬度(肖氏A)	⑤表面处理
		主体	金属零件		
RSBTB	两端外螺纹腰形	天然橡胶	钢	60±5HS	镀锌



①代号 - ②规格 - ③M
RSBTB - 4030 - M8

①代号	②规格	③M	D	B	(H)	D ₁	承载重量(kg)	最佳压缩量(mm)
RSBTB	2020	6	20	20	18	14.5	15	2
	2520	6	25	20	18	17	20	2
	3020	8	30	20	23	24	33	2
	4030	8	40	30	23	20	23	2
	6060	10	60	60	25	50	85	3

J5
减震
防护
零件