

	1 代号 DZYSX DZYSS	筒体M材质 碳钢 不锈钢304	S 表面处理 镀锌 -
	订购编号示例: 1 代号 - 2 电机功率 - 3 V电源电压 - 4 S线速度 - 5 L筒体长度 - 6 轴样式 DZYSX - AS - V24 - S8 - L220 - C		

1 代号	2 电机功率	3 V电源电压	4 S线速度						5 L筒体长度	6 轴样式				
DZYSX DZYSS	AS-标准型	24V	8	10	13	16	20	25	31	39	50	64	250-1000	C:Φ12六角对边11- Φ12六角对边11
	HAS-加强型	48V			13	16	20	25	31	39	50	64	240-1000 275-1000 265-1000	

▲可定制其他电压及滚筒外形
 ▲直辊 Φ50*1.5钢管, 材料可选碳钢镀锌或304不锈钢

控制器型号	主要功能	线稿图
B型	定制快插——滚筒驱动秒链接 二线制正反转控制 16档数字旋钮调速 0-10V模拟电压无级调速 速度闭环支持 无感运行支持 启动加速时间可调 停止减速时间可调 EBS刹车支持 异常报警输出 双LED状态指示 二段速可定制(与无级调速不兼容) NPN PNP可选	

固定金具 (使用标准固定支架将周固定再电缆线端)	M材质	线稿图
C型接线盒底板及固定片	3mm 铁板镀锌	

▲ 电线端轴必须锁紧, 不能松动

E2
滚轮滚筒