

■ 弹簧压入式



① 代号	类型	套筒M材质
FYSX	弹簧压入式	钢制镀锌
FYSS		不锈钢304
FYA		铝合金

▲ 特点:应用范围十分广泛, 适合高速输送, 两侧塑胶端盖, 外观美观。

FYSX/FYSS/FYA
弹簧压入式

视角标准: 第一视角



① 代号 - ② D - ③ t - ④ d - ⑤ L
 FYSX - D38 - t1.2 - d12 - L500

型号		③ t	④ d			⑤ L	L ₁	L ₂
① 代号	② D		8	10	12			
FYSX FYSS FYA	38	1.2	8	10	12	200-1800	L+9	L+31
	50	1.5	10	11	12	200-1900		
	50	2	11	12				
	60	2	11	12				

▲ 铝合金仅有标注▲的尺寸
 ▲ 不锈钢仅有标注▲的尺寸
 ▲ 使用温度: -5°C ~ 40°C

■ 内螺纹式



① 代号	类型	套筒M材质
FMSX	内螺纹式	钢制镀锌
FMSS		不锈钢304
FMA		铝合金

▲ 特点:应用范围十分广泛, 适合高速输送, 两端塑胶端盖, 有内螺纹方便安装。

FMSX/FMSS/FMA
内螺纹式

视角标准: 第一视角



① 代号 - ② D - ③ t - ④ d - ⑤ L
 FMSX - D38 - t1.2 - d12 - L500

型号		③ t	④ d			⑤ L	L ₁	L ₂
① 代号	② D		12	15	17			
FMSX FMSS FMA	38	1.2	12	15	17	200-1800	L+9	L+10
	50	1.5	12	15	17	200-1900		
	50	2	12	15				
	60	2	12	15				
	60	2	12	15				
	60	3		17				
	76	3			20	L+11	L+12	
	80	3			20			

▲ 铝合金仅有标注▲的尺寸
 ▲ 不锈钢仅有标注▲的尺寸
 ▲ 使用温度: -5°C ~ 40°C

④ d	M	螺纹深度
12	M8	15
20	M12	25