

丝杠支撑座·高品质型

支撑端·法兰型 / 支撑侧·低中心方型



■ 支撑端·法兰型

NEW
新产品



CAD
2D/3D

①代号	类型	[M] 材质	[S] 表面处理	轴承
HQ-CSTF	高品质型法兰型	S45C	发黑	深沟球轴承

产品特点：使用经预压调整后的 JIS 5 级的深沟球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

编号	名称	个数
1	轴承座本体	1
2	深沟球轴承	1
3	C型挡圈(轴用)	1
4	C型挡圈(孔用)	1

■ 建议轴端加工尺寸

订购编号示例

①代号	-	②规格
HQ-CSTF	-	12

①代号	②规格	d	T	H	F	Dg6	R	P.C.D	G	V _{h7}	Φd ₁	Φd ₂	t	T ₁	使用轴承
HQ-CSTF	6	6	10	6	4	22	36	28	28	17	3.4	6.5	4	3	606ZZ
	10	8	12	7	5	28	43	35	35	22					608ZZ
	12	10	15		8	34	52	42	42	26					6000ZZ
	15	15	17	9	8	40	63	50	52	32	5.5	9.5	5.5	4	6002ZZ
	20	20	20	11	9	57	85	70	68	47	6.6	11	6.5	4.5	6204ZZ
25	25	24	14	10	63	98	80	79	52	9	14	8.5	6205ZZ		



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

■ 支撑侧·低中心方型



①代号	类型	[M] 材质	[S] 表面处理	轴承
HQ-CSV	高品质型低中心方型	S45C	发黑	深沟球轴承

产品特点：使用经预压调整后的 JIS 5 级的深沟球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

编号	名称	个数
1	轴承座本体	1
2	深沟球轴承	1
3	C型挡圈	1

■ 建议轴端加工尺寸

订购编号示例

①代号	-	②规格
HQ-CSV	-	12

①代号	②规格	d	T	W	H	C	P	V	d ₁	d ₂	t
HQ-CSV	6	6	12	42	22	11	30	17	5.5	9.5	12
	8	8	15	52	28	14	38		6.6	11	15
	10	10	20	70	36	18	52	22	9	14	19
	12	12		26							
	15	15	80	41	21	60	32	11	17	21	
20	20	26	95	56	28	75	47				29



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

B5
滚珠丝杠
支撑组件