



①代号	产品类型		产品功能	宽度	材质	表面处理
SRBF45	三节式	全长伸展	反弹型	45	SPCC	镀锌

▲ 按根销售。
 ▲ 滑轨安装螺丝最大高度2.5mm, 直径φ9mm。对滑轨抽拉使用无影响。
 ▲ 安装简介及示例请参考 DP.1921-1922。
 ▲ 最大负载可达到46Kg/副。
 ▲ 承重与负载仅供参考。

视角标准：第一视角



①代号 - ②L
SRBF45 - L300

型号		行程Q	A	B	C	E	F	G	额定负载 (N/副)
①代号	②L (滑轨长度)								
SRBF45	300	300	96	116	-	96	-	-	340
	350	350	128	96	-	128	-	-	360
	400	400	128	160	-	64	128	-	380
	450	450	128	192	-	64	160	-	400
	500	500	160	192	-	96	160	-	420
	550	550	96	128	192	96	160	96	440
	600	600	96	160	224	96	160	128	460



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询