







最大降幅
30%




①代号	产品类型		宽度	材质滑轨	表面处理
SRBG27	三节式	全长伸展	27	SPCC	镀锌

- ▲ 按根销售。
- ▲ 滑轨安装请使用M4圆头小螺丝或夹紧小螺丝。
- ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
- ▲ 最大负载可达到15Kg/副。
- ▲ 承重与负载仅供参考。



安装间隙

确保滑动效果，施工间隙务必保留
单边10.0mm-10.2mm



视角标准：第一视角

SRBG27



①代号 - ②L
SRBG27 - L300

订购编号示例

型号		行程Q	A	B	额定负载 (N/副)
①代号	②L (滑轨长度)				
SRBG27	300	205	96	128	150
	350	238	128	128	130
	400	294	160	160	110
	450	330	192	160	90
	500	365	192	224	70
	550	430	224	224	50



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

