



①代号	产品类型		宽度	材质	表面处理
SRBG76	三节式	全长伸展	76	SPCC	镀锌

▲ 按根销售。
 ▲ 滑轨安装螺丝最大高度5mm, 直径 $\phi 11\text{mm}$ 。对滑轨抽拉使用无影响。
 ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
 ▲ 最大负载可达到210Kg/副。
 ▲ 承重与负载仅供参考。

SRBG76

视角标准：第一视角



①代号 - ②L
SRBG76 - L400

型号		行程Q	A	B	C	F	G	H	J	额定负载 (N/副)
①代号	②L (滑轨长度)									
SRBG76	400	400	224	-	-	224	-	-	-	2270
	450	450	256	-	-	192	128	-	-	2270
	500	500	288	-	-	224	160	-	-	2270
	550	550	352	-	-	256	160	-	-	2200
	600	600	288	128	-	256	192	-	-	2130
	650	650	320	160	-	128	192	192	-	2060
	700	700	128	224	160	160	192	192	-	1990
	750	750	160	256	160	160	224	224	-	1920
	800	800	160	256	192	192	224	224	-	1850
	850	850	160	320	192	192	256	224	-	1780
	900	900	160	352	192	192	288	224	-	1710
	950	950	160	352	256	192	288	256	-	1640
1000	1000	192	352	256	192	256	224	160	1570	
1050	1050	192	352	288	192	320	224	160	1500	



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G5 工业滑轨

