



①代号	产品类型		宽度	材质
SRSE20	三节式	全长伸展	20	SUS304

▲ 按根销售。
 ▲ 滑轨安装请使用M3扁头结合或圆头螺钉。
 ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
 ▲ 最大负载可达到17Kg/副。
 ▲ 承重与负载仅供参考。



①代号 - ②L
SRSE20 - L350

型号		行程Q	A	B	C	D	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)							
SRSE20	200	229			145	160		0.20
	250	269			195	210		0.25
	300	329		-	245	260	170	0.30
	350	369		160	295	310		0.35
	400	429		210	345	360		0.40
	450	469	205	310	395	410	160	0.45
	500	529	230	360	445	460	130	0.50



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

