



RoHS

①代号	产品类型		宽度	材质
SRSE35T	三节式	全长伸展	35.3	SUS304

▲ 按根销售。
 ▲ 滑轨安装请使用M4圆头小螺丝或夹紧小螺丝。
 ▲ 安装简介及示例请参考 CP.1921-1922。
 ▲ 最大负载可达到60Kg/副。
 ▲ 承重与负载仅供参考。

SRSE35T

视角标准：第一视角



①代号 - ②L
SRSE35T - L508

订购编号示例

型号		行程Q	A	B	C	D	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)							
SRSE35T	304.8	327.2	-	149.2	260.3	273	600	0.78
	355.6	378	-	200	311.1	323.8	590	0.90
	406.4	428.4	-	250.8	361.9	374.6	570	1.03
	457.2	479.2	212.7	301.6	412.7	425.4	560	1.15
	508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	540	1.21
	558.8	580.8	263.5	403.2	514.3	527	510	1.28
	609.6	631.6	288.9	454	565.1	577.8	490	1.35
	660.4	682.4	314.3	504.8	615.9	628.6	470	1.43
711.2	733.2	339.7	555.6	666.7	679.4	450	1.52	



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

