



## ■时尚警示灯



①代号	类型	款式
LECP	时尚警示灯	经济型

▲可定制logo。

D可折式



30°

170


138

234

50

A向

H杆盘式




50

138

301

A向




52

52

70

4-φ6

LECP




5

3

4-R5.5

φ57



视角标准：第一视角


性能参数	
防护等级	IP53
灯罩直径	φ60/70
发光角度	360°
额定电流	60~200
灯具寿命	50000h
运行温度	-20°C~45°C
运行湿度	10~90%



①代号 - ②颜色层数 - ③安装方式 - ④功能  
LECP - 1 - D - F

型号		③安装方式	④功能	接线方式	颜色顺序	灯罩直径	额定电压
①代号	②颜色层数						
LECP	1层	D(可折式) H(杆盘式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣) W(全闪光带蜂鸣)	电源直接输入型 (共正/共负通用)	R Y G (红黄绿)	φ50	DC 24V


## ■高性价比警示灯



①代号	类型	灯体材料	灯体颜色
LECR	高性价比警示灯	PC	白
LECW		ABS 铝合金	黑

▲可定制logo。

D可折式



30°

70


213

312

95

A向

H杆盘式




95

47

213

374

A向




52

70

φ73.6

4-R3

LECR




5

3

4-R5.5

φ53-φ59



视角标准：第一视角

性能参数	
防护等级	IP53
输入电流	60~150mA
消耗功率	单色1.0W, 总功率小于3.6W
发光角度	360度可视
灯具寿命	50000h
运行温度	-20°C~45°C
运行湿度	10~90%
电线长度	约0.5m



①代号 - ②颜色层数 - ③安装方式 - ④功能  
LECR - 3 - D - F

型号		③安装方式	④功能	接线方式	颜色顺序	灯罩直径	额定电压
①代号	②颜色层数						
LECR LECW	3层	D可折式 H杆盘式	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	电源直接输入型 (共正/共负通用)	R Y G (红黄绿)	φ50	DC 24V



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

G4 LED灯