

# LED照明灯



| ①代号  | 类型 | 固定方式 |
|------|----|------|
| LEDN | 柱形 | 面板式  |
| LEDP |    | 磁座式  |

  
  

| 性能参数   |               |
|--------|---------------|
| 电子控制器  | Driver驱动器     |
| 保护等级   | I 或III        |
| 防护等级   | IP65          |
| 光束角    | 60°           |
| 显色指数   | >80           |
| 工作环境温度 | -25°C ~ +55°C |
| 寿命     | 50000h        |



①代号 - ②径长 - ③输入电压  
LEDN - 300 - E

| 型号   |     | ③输入电压                              | 额定电流        | 功率(W) | 光通量(Lm) | 色温            | 外置线长   |
|------|-----|------------------------------------|-------------|-------|---------|---------------|--------|
| ①代号  | ②径长 |                                    |             |       |         |               |        |
| LEDN | 300 | E<br>(AC/DC 24V)<br>N<br>(AC 220V) | 0.14A/0.18A | 3     | 300     | 6000K-6500K正白 | 1500mm |
| LEDP | 500 |                                    | 0.18A       |       |         |               |        |



| 数量分类 | 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|------|--------|------|
| 数量   | 1~50 | 51~100 | 101~ |
| 交货期  | 通常   | 7工作日   | 现询   |



| 数量 | 1~9  | 10~ |
|----|------|-----|
| 价格 | 100% | 现询  |

G4 LED灯

