

	<b>①代号</b> LEDR	<b>类型</b> 防爆型工业照明灯
<b>性能参数</b>		
防护等级	IP65	
环境温度	-25~55°C	
寿命	50000h	
显色指数CRI	>80	
色温范围	5500~6000K	
发光角度	120°	

视角标准：第一视角



**①代号** - **②总长** - **③输入电压**  
 LEDR - 300 - E

型号		③输入电压	L <sub>1</sub> ~L <sub>2</sub> 安装孔间距	功率(W)	光通量Lm	输入电流MA	外置线长	色温
①代号	②总长							
LEDR	360	E (AC/DC 24V)	312~332	7	665	300	550mm	6000k-6500k
	500		452~472	12	998	470		
	700		652~672	16	1498	690		
	900	N(AC 220V)	852~872	20	1997	840		
	360		312~332	7	665	32		
	500		452~472	12	998	55		
	700		652~672	13	1498	75		
	900	852~872	20	1997	90			



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询