

止动螺丝 / 螺柱

软头止动螺丝 / 螺杆



■ 软头止动螺丝

	① 代号	类型	④ 材质 螺纹部	④ 材质 垫片部	⑤ 表面处理
	SYLAKX	止动型	SCM435	聚缩醛 (白色)	四氧化三铁 保护膜
	SYLAKY			易切削黄铜 (C3604BD)	
	SYLAKZ			聚氨酯 (肖氏 A70·黑色)	
	SYLBKX			聚缩醛 (白色)	
	SYLBKY		SUS304	易切削黄铜 (C3604BD)	-
SYLBKZ	聚氨酯 (肖氏 A70·黑色)				

订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
SYLAKX	-	M4	-	L8

型式		③ L										S	d	B	C (最小)	
① 代号	② M (粗牙螺纹)	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50				
SYLAKX	3												0.5	1.5	1.5	2
SYLBKX	4		6	8	10	12	16	20					1	2	2	2.5
SYLBKZ	5			8	10	12	16	20	25				1	3	2.5	3
SYLAKY	6			8	10	12	16	20	25	30	40	50	1	4	3	3.5
SYLBKY	8				10	12	16	20	25	30	40	50	2	6	4	5
SYLAKZ	10					12	16	20	25	30	40	50	2	8	5	6
	12						16	20	25	30	40	50	2	10	6	8

F6
垫片 / 螺
丝 / 螺母
吊环