



F6 模具零件



代号 - D - L  
GPEGH - D10 - L40

D		M	I	1型式2D	3L
6	-0.010 -0.015	M4×0.7	8	6	30 ~ 80
8	-0.015 -0.020	M5×0.8	10	8	30 ~ 100
10				10	30 ~ 100
12				12	40 ~ 100
13	-0.020 -0.025	M6×1.0	12	13	40 ~ 150
16				16	40 ~ 150
20		M8×1.25	16	20	40 ~ 175
25	-0.025 -0.030			25	50 ~ 250
30		M10×1.5	20	30	50 ~ 300
35				35	50 ~ 300
40	-0.025 -0.030	M10×1.5	20	40	50 ~ 350
50				50	50 ~ 350



交货期

8天发货

	<b>LD</b> 变更全长 LD 尺寸指定单位 0.1mm Lmin.<LD<Lmax.
	<b>LKD</b> 变更全长公差 L <sup>+0.020</sup> / <sub>-0.15</sub> → L≤200 → <sup>+0.02</sup> / <sub>0</sub> 200<L≤350 → <sup>+0.03</sup> / <sub>0</sub>
	<b>LKW</b> 变更全长公差 L <sup>+0.020</sup> / <sub>-0.15</sub> → <sup>+0.02</sup> / <sub>0</sub> 不适用于 >150 同时使用 LD 时, LD 尺寸可指定单位 0.01mm
	<b>AVD</b> 加工通气槽 整个 D 尺寸 → 槽深: 0.5±0.1 槽宽: 10±0.5

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单 1~30	大单 30~
交货期	通常	另行报价

▲常州·东莞发货。  
▲部分产品8天发货, 请以实际报价为准。