



①代号 - ②皮带宽度B - ③皮带长度L
PDUTA - B10 - L1000

①代号	产地	表面材质	表面颜色	表面纹理	总厚度	1%延伸受力	最小轮径	使用温度范围	用途
PDUTA	国产	PU	蓝色	细布纹	1	1.5	10	-20~+60	弹力带
PDUTB	国产	PU	深蓝色	细布纹	1.5	3	15	-20~+60	弹力带/防静电
PDUTC	国产	PU	黑色	亚光	1.7	8	30	-20~+80	X光检测机专用
PDVTA	国产	PVC	黑色	浸渍布纹	1.9	14	60	-15~+80	阻燃
PDVTB	国产	PVC	灰色	钻石	2	6	20	-20~+60	阻燃
PDVTC	国产	PVC	黑色	浸渍布纹	3	14	60	-10~+80	防砸/防穿刺
PDVTD	国产	PVC	黑色	直条纹	3.1	14	60	-10~+60	阻燃
PDSTA	国产	硅橡胶	白色	光滑	1.1	-	-	-40~+150	耐高温
PDSTB	国产	硅橡胶	红色	布纹	3	20	80	-30~+180	耐高温
PDETA	国产	PE	白色	亚光	1.4	5	8	-20~+60	食品/防粘/高温燃烧无毒
PDMTA	国产	毛毡	黑色	毛毡	4	10	100	-15~+80	耐划伤/抗冲击/防粘

①代号	②皮带宽度B单位mm	③皮带长度L单位mm
PDUTA	10-500	500-20000
PDUTB		
PDUTC		
PDVTA		
PDVTB		
PDVTC		
PDVTD		
PDSTA		
PDSTB		
PDETA		
PDMTA	10-2000	

E1
惰皮带
滑轮