



①代号 - ②皮带宽度B - ③皮带长度L
PDUZA - B10 - L1000

①代号	产地	表面材质	表面颜色	表面纹理	总厚度	1%延伸受力	最小轮径	使用温度范围
PJUZA	进口	PU	蓝色	光滑	1.3	4	30	-10~+80
PDUZA	国产	PU	白色	细布纹	0.8	4	6	-20~+80
PDUZB	国产	PU	蓝色	细布纹	1.1	4	8	-20~+80
PDUZC	国产	PU	浅棕色	光滑	1.4	6	20	-20~+80
PDUZD	国产	PU	白色	布纹	1.5	8	20	-20~+80
PDVZA	国产	PVC	-	布纹	1.3	8	20	-15~+80

①代号	②皮带宽度B单位mm	③皮带长度L单位mm
PJUZA	10~1800	500~20000
PDUZA	10~3000	
PDUZB	10~1000	
PDUZC	10~500	
PDUZD	10~3000	
PDVZA	10~3000	

▲倾斜用: 具有一定倾斜角度的情况下使用。

①代号	产地	表面材质	表面颜色	表面纹理	总厚度	1%延伸受力	最小轮径	使用温度范围	特殊用途
PDUQA	国产	PU	黑色	直条纹	2.2	12	30	-20~+80	-
PDVQA	国产	PVC	黑色	直条纹	2.4	10	50	-20~+60	-
PDVQB	国产	PVC	黑色	直条纹	3.1	14	60	-10~+60	阻燃/防静电
PDVQC	国产	PVC	黑色	波浪高摩擦颗粒	4	10	50	-30~+60	阻燃
PDVQD	国产	PVC	绿色	草纹	5.3	8	60	-20~+60	-
PDVQE	国产	PVC	黑色	波浪形高摩擦	5.3	12	60	-20~+60	阻燃/防静电
PDVQF	国产	PVC	灰色	鱼骨纹	5.4	10	80	-20~+60	-

①代号	②皮带宽度B单位mm	③皮带长度L单位mm
PDUQA	10~2000	500~20000
PDVQA	10~3000	
PDVQB	10~2000	
PDVQC	10~2000	
PDVQD	10~3000	
PDVQE	10~1450	
PDVQF	10~1450	

E1
惰皮带
滑轮