



①代号 - ②皮带宽度B - ③皮带长度L
PJUNA - B10 - L1000

①代号	产地	表面材质	表面颜色	表面纹理	总厚度	1%延伸受力	最小轮径	使用温度范围
PJUNA	进口	PU	绿色	光滑	1.4	8	40	-10~+80
PDUNA	国产	PU	深绿色	亚光	1.4	8	20	-20~+80
PDUNB	国产	PU	深绿色	亚光	2.2	12	60	-20~+80
PDVNA	国产	耐油PVC	-	织物	1.8	8	40	-10~+80
PDVNB	国产	耐油PVC	白色	光滑	2	8	20	-10~+80
PDVNC	国产	耐油PVC	蓝色	光滑	2	8	20	-10~+80
PDVND	国产	耐油PVC	白色	光滑	3	8	50	-10~+80
PDVNE	国产	耐油PVC	白色	光滑	3.1	8	50	-10~+80

①代号	②皮带宽度B单位mm	③皮带长度L单位mm
PJUNA	10-3000	500~20000
PDUNA		
PDUNB		
PDVNA		
PDVNB		
PDVNC		
PDVND		
PDVNE		

▲滑动用：表面具有滑动性，可以使物品滞留。

①代号	产地	表面材质	表面颜色	表面纹理	总厚度	1%延伸受力	最小轮径	使用温度范围
PJEHA	进口	PET	白色	布纹	0.6	3.5	25	-40~+80
PJEHB	进口	PET	白色	布纹	0.9	4	25	-40~+80
PJEHC	进口	PET	浅绿色	布纹	1	4	35	-40~+80
PJEHD	进口	PET	白色	布纹	0.5	4	35	-10~+80
PJEHE	进口	PET	白色	布纹	1.1	8	40	-10~+80
PJEHF	进口	PET	白色	布纹	1	6.5	40	-10~+80
PJEHG	进口	PET	绿色	布纹	1.2	8	40	-10~+80

①代号	②皮带宽度B单位mm	③皮带长度L单位mm
PJEHA	10-600	500~20000
PJEHB	10~1800	
PJEHC		
PJEHD	10-600	
PJEHE	10-1800	
PJEHF		
PJEHG		

E1
惰皮带
滑轮