



①代号 - ②皮带宽度B - ③皮带长度L
 PYUAA - D6 - L500

①代号	表面颜色	材质	类型	8% 延伸受力 N·mm	最小轮径d(mm)	使用温度范围	用途	接著方式
PYUAA	绿	TPU	粗面带	6	20	-20~50°C	-	快速熔接
PYUAB	绿	TPU	粗面带	13	30	-20~50°C	-	
PYUFA	黑	TPU	光面带	5	25	-20~50°C	防静电	
PYUAC	绿	TPU	粗面带	22	40	-20~50°C	-	
PYUAD	绿	TPU	粗面带	50	60	-20~50°C	-	
PYUAE	绿	TPU	粗面带	90	80	-20~50°C	-	

①代号	②皮带直径D单位mm	③皮带长度L单位mm
PYUAA	2	100-10000
PYUAB	3	
PYUFA	3	
PYUAC	4	200-10000
PYUAD	6	
PYUAE	8	