

# 悬臂销



★ 产品特点：侧板内螺纹安装，零件侧挡圈紧固，对侧板厚度要求低。

## ■ 台阶型

①代号	④材质	⑤表面处理
CSTBSA	45#	四氧化三铁保护膜
CSTESA		无电解镀锌
CSTNSA	SUS304	-

订购编号示例

①代号 - ②No - ③B - ④L - ⑤追加加工代码

CSTBSA - 17 - B17 - L17 - GP

①代号	②No	轴径		指定单位1mm		MD (粗牙)	H	D <sub>1</sub>	P	W	dr		S	L <sub>1</sub>	
		D	公差g6	③B	④L						基准尺寸	容差			
(台阶型) CSTBSA CSTESA CSTNSA	6	6	-0.004 -0.012			M 3		8	10	8	5	+0.075 0	0.7	2	
	8	8	-0.005 -0.014		5 ~ 100	M 4		10	12	10	7	+0.090 0	0.9	3	
	10	10		7 ~ 60		M 6		13	15	13	9.6	0 -0.090			
	12	12				M 8	5	15	17	14	11.5		1.15		
	13	13						16	18	15	12.4				
	15	15	-0.006 -0.017					18	20	17	14.3	0			
	16	16				M10		19	21	18	15.2	-0.110		4	
	17	17						20	23	20	16.2				
	18	18						21	23	20	17				
	20	20			10 ~ 100			24	26	24	19				
	22	22				M12		26	28	26	21		1.35		
	25	25	-0.007 -0.020		7 ~ 75		M16	7	29	31	27	23.9	0 -0.210		5
	25A	25				M12									
	30	30				M20									
	30A	30				M16								1.65	

▲ (MD×1.5)+H≥B+L时MD的底孔为通孔。另外MD×1.5≥B+L时，MD变为通孔。  
▲ B+L≤100。

▲ W<D<sub>1</sub>时两平面宽度将扩展到直径D<sub>1</sub>的部位。  
▲ 有些尺寸可能带中心孔。



追加加工类型	嵌入部加工	附件																					
⑤追加加工代码	GP	DL																					
示意图		<p>附带符合轴径的扣环 所有型号适用的扣环形状： NO.=6-8：E型扣环 NO.10-30A：C型扣环 附件材质：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>悬臂销</th> <th>扣环 (附件)</th> </tr> <tr> <th>材质 * 表面处理</th> <th>材质</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45#* 四氧化三铁保护膜</td> <td>弹簧钢</td> </tr> <tr> <td>45#* 无电解镀锌</td> <td rowspan="2">不锈钢</td> </tr> <tr> <td>SUS304* 无表面处理</td> </tr> </tbody> </table>	悬臂销	扣环 (附件)	材质 * 表面处理	材质	45#* 四氧化三铁保护膜	弹簧钢	45#* 无电解镀锌	不锈钢	SUS304* 无表面处理												
悬臂销	扣环 (附件)																						
材质 * 表面处理	材质																						
45#* 四氧化三铁保护膜	弹簧钢																						
45#* 无电解镀锌	不锈钢																						
SUS304* 无表面处理																							
详细说明	<p>在底座面部分追加嵌入部加工 适用于本页所有型号</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>M</th> <th>GP g6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>M 3</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>M 4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>M 6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>M 8</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>M 10</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>M 12</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	D	M	GP g6	6	M 3	6	8	M 4	8	10	M 6	10	12	M 8	12	15	M 10	15	20	M 12	20	
D	M	GP g6																					
6	M 3	6																					
8	M 4	8																					
10	M 6	10																					
12	M 8	12																					
15	M 10	15																					
20	M 12	20																					
指定方法	GP	DL																					



交货期 **10** 工作日

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号 12 天发货，请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

	标准订单	特殊订单
数量	1-100	101~
交货期	10 个工作日	现询

▲ 遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。

C1 悬臂销/销轴/支点螺钉