



产品特点：由于引导部较短，直线轴承不易超出安装面相反侧，因此安装面的相反侧是有优越的空间性，方型引导式更适合紧凑安装。

①代号	类型	壳体			滚珠 M材质	保持器 M材质	密封圈 M材质	使用环境温度℃
		M材质	H硬度	S表面处理				
LMFPA	圆型	GCr15	HRC58~	镀黑铬	GCr15	POM 工程塑料		-20~80
LMFPB				无				
LMFPD				镀镍				
LMFPC				无				
LMFPG				镀镍				
LMFPE	不锈钢	HRC56~	无	无	不锈钢	POM 工程塑料		-20~80
LMFPF								
LMKPA	方型	GCr15	HRC58~	镀黑铬	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20~80
LMKPB				无				
LMKPD				镀镍				
LMKPC				无				
LMKPG				镀镍				
LMKPE	不锈钢	HRC56~	无	无	不锈钢	POM 工程塑料		-20~80
LMKPF								
LMTPA	对边切割型	GCr15	HRC58~	镀黑铬	GCr15	POM 工程塑料		-20~80
LMTPB				无				
LMTPD				镀镍				
LMTPC				无				
LMTPG				镀镍				
LMTPE	不锈钢	HRC56~	无	无	不锈钢	POM 工程塑料		-20~80
LMTPF								

▲如对防锈有要求，推荐使用镀镍产品！

LMFPB  
圆型

LMKPB  
方型

LMTPB  
dr=6-13

LMTPB  
dr=16-50

视角标准：第一视角

①代号 - ②内径

LMFPB - d12

订购编号示例

①代号	②内径		主要尺寸										球列数	主要尺寸			法兰垂直度	径向跳动 (MAX)	基本额定负载		重量(g)			
	dr	公差	外径		长度		法兰							连接孔	l	动C			静Co	圆法兰	方法兰	对边切割法兰		
			D	公差	L	公差	D <sub>r</sub>	K	H	A	C	F	W	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h			(kgf)	(kgf)				
LMFPA	6		12	0	19		28	22	5	20	20	-	18	4	3.5	6	3.1	5		21	27	24	18	21
LMFPB	8		15	-0.013	24		32	25	5	24	24	-	21	4	3.5	6	3.1	5		28	40	37	29	33
LMFPD	10	0	19		29	±0.3	40	30	6	29	29	-	25	4	4.5	7.5	4.1	6	0.012	38	56	72	52	64
LMFPC	12	-0.009	21	0	30	0	42	32	6	32	32	-	27	4	4.5	7.5	4.1	6		52	80	76	57	68
LMFPG	13		23	-0.016	32	(-0.20)	43	34	6	33	33	-	29	4	4.5	7.5	4.1	6		52	80	88	72	81
LMFPE	16		28		37		48	37	6	38	31	22	34	4	4.5	7.5	4.1	6		79	120	120	104	112
LMFPF	20	0	32	0	42		54	42	8	43	36	24	38	5	5.5	9	5.1	8		90	140	180	145	167
LMKPA	25	-0.010	40	-0.019	59		62	50	8	51	40	32	46	6	5.5	9	5.1	8	0.015	100	160	340	300	325
LMKPB	30		45		64		74	58	10	60	49	35	51	6	6.6	11	6.1	10		160	280	470	375	388
LMKPD	35	0	52	0	70	±0.3	82	64	10	67	55	38	58	6	6.6	11	6.1	10		170	320	650	560	575
LMKPC	40	-0.012	60	-0.022	80	0	96	75	13	78	64	45	66	6	9	14	8.1	13	0.02	220	410	1060	880	913
LMKPG	50		80		100	(-0.30)	116	92	13	98	80	56	86	6	9	14	8.1	13		390	810	2200	2000	2037

▲ LMFPC, LMFPG, LMFPE, LMFPF, LMKPC, LMKPG, LMKPE, LMKPF, LMTPC, LMTPG, LMTPE, LMTPF没有dr=35,40,50,13.

交货期

3天发货

数量	1~9	10~
价格	100%	现询

B1  
滚珠  
直线  
花键  
轴承