

法兰型轴承座组件



★ 产品特点: 固定座外径 (H尺寸) 小, 因此最适用于需要节省空间的部位。

标准加工
按图定制

①代号		M材质		S表面处理	A附件
带挡圈型	无挡圈型	轴承	固定座	固定座	挡圈
HAABAC	HAABFC	钢	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
HAAEAC	HAAEFC			无电解镀锌	不锈钢
HAANAC	HAANFC	不锈钢	不锈钢	-	不锈钢

▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选用无电解镀锌表面处理和不锈钢材质产品。
 ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
 ▲ 固定座一般结构用钢和不锈钢材质带有防锈油。

带挡圈型 无挡圈型

视角标准: 第一视角

①代号 - ②轴承型号

HAABAC - 6900ZZ

订购编号示例

①代号	②轴承型号	d	D _{H7}	H7公差	H	d _h	T		B	A	W	F	M (粗牙 螺纹) (d _z)	
							带挡圈型	无挡圈型						
(带挡圈型) HAABAC HAAEAC HAANAC	623ZZ	3	10	+0.015 0	25	7	9	6	4	18	13		M4	
	624ZZ	4	13		28	9	10	7	5	21	15			
	605ZZ	5	14	+0.018 0	32	10	10	7	5	23	17			
	625ZZ		16		34	12	10	7	5	25	19			
	606ZZ	6	17		35	13	11	8	6	26	20			
	626ZZ		19		37	15	11	8	6	28	22			
	608ZZ	8	22		40	18	12	9	7	31	26			
	628ZZ		24		42	20	13	10	8	33	29			
	6900ZZ	10	22	+0.021 0	40	19	11	8	6	31	26		M5	
	6000ZZ		26		44	22	13	10	8	35	31			
	6200ZZ		30		48	24	14	11	9	39	35			
	6901ZZ		24		42	21	11	8	6	33	28			
	6001ZZ	12	28		46	24	13	10	8	37	33			
	6201ZZ		32	+0.025 0	50	26	15	12	10	41	37			
	(无挡圈型) HAABFC HAAEFC HAANFC	6902ZZ	15	28	+0.021 0	49	25	12	9	7	39	34		
		6002ZZ		32	+0.025 0	53	28	14	11	9	43	37		
6202ZZ		35		56	29	17	13	11	46	41				
6903ZZ		17	30	+0.021 0	51	27	12	9	7	41	35		M6	
6003ZZ			35		56	31	16	12	10	46	41			
6203ZZ			40		61	34	18	14	12	51	47			
6904ZZ		20	37	+0.025 0	64	34	15	11	9	45	44	24		
6004ZZ			42		69	36	18	14	12	46	51	32	M8	
6204ZZ		47		74	40	20	16	14	50	55	34			
6005ZZ	25	47		80	41	18	14	12	52	55	36			
6205ZZ		52		85	45	22	17	15	56	61	39			
6006ZZ	30	55	+0.03 0	88	48	20	15	13	59	63	40			
6206ZZ		62		95	55	23	18	16	65	71	44	M10		
6007ZZ	35	62		95	55	21	16	14	65	71	44			
6008ZZ	40	68		101	60	23	17	15	65	79	54			

- ▲ 轴承与挡圈间有间隙, 选定时应注意。
- ▲ 无挡圈型由于B尺寸为负公差, 因此轴承可能有0.1mm-0.2mm的。
- ▲ 无挡圈型轴承有脱落的可能, 重新安装后可正常使用。
- ▲ 爱安特不承诺轴承的品牌。

C3
轴承座
组件