

Nr. 6370ZVL-007
Fußrastventil, pneumatisch

Max. Betriebsdruck 10 bar.



Bestell-Nr.	Luftanschluss	Gewicht [g]
477570	G1/4	610

Anwendung:

Zur Ansteuerung pneumatischer Spannmodule.

Hinweis:

 manuelles Fußrastventil
 Ventilfunktion: 3/2 geschlossen, monostabil, rastend

Nr. 6370ZSK-08
Luftpistolenventil, pneumatisch

Max. Betriebsdruck 10 bar.




Bestell-Nr.	Nennweite [NW]	Nenndurchfluss [l/min]	SW	Gewicht [g]
533075	2,5	240	13	10

Ausführung:

Pneumatisches Luftpistolenventil mit integriertem Rückschlagventil.

Anwendung:

Zum einfachen und schnellen Öffnen der pneumatischen Nullpunkt-Aufspannplatten. Durch Ansetzen der Luftpistole auf dem Ventil wird der Luftstrom freigegeben und anschließend durch das Rückschlagventil gehalten. Das Entlüften erfolgt durch kurzes manuelles Eindrücken des Ventils, das anschließend durch Federkraft zurück gestellt wird.



CAD


Nr. 6370ZF
Spezialfett für Nullpunkt-Spannmodule


Bestell-Nr.	Geeignet für Umgebungstemperatur [°C]	Gewicht [g]
426494	0-80	250

Anwendung:

Spezialfett für Instandhaltungsarbeiten an Nullpunkt-Spannmodulen.