



Multitite FCD grau :
Leicht und flexibel.

Der FCD Typ wird in der Gebäudetechnik, für Verbindungen zu Steuerpulten, als Nagetierschutz und für Sicherheitsanlagen montiert. Der FCD Typ ist gut geeignet für schnelles und einfaches Montieren, wo keine schweren mechanischen Belastungen auftreten.

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386 :

Druckfestigkeit : Klasse 3, Mittel (750 N).

Schlagfestigkeit : Klasse 3, Mittel (2 J).

Zugfestigkeit : Klasse 3, Mittel (500 N).

Dichtungsschutz : IP 67, (Staubdicht, Wasserdicht).

Material und Konstruktion :

Konstruktion : Wendelgewickelter, galvanisierter Stahlschlauch, mit dünnem gewelltem Mantel aus PVC.

Mantel-Material : PVC, Bleifrei gemäß RoHS.

Temperaturbereich : -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +90 °C.

Farbe : Grau, (Schwarz ist ebenso lieferbar).



Einhakprofil

**ANACONDA
MULTITITE**

**SCHLAUCH
TYP FCD
GRAU**

FCD	Durchmesser		Biegeradius (CL)		Standard Verpackung		Klein Verpackung		Holzrolle		Gewicht (Kg/m)
	Innen (mm)	Außen (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	
NW	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Grau		Grau		Grau	
10	7,0	10,0	30	40	-	-	-	-	50	361.010.5	0,08
12	10,0	14,0	37	50	10	361.012.1	-	-	50	361.012.5	0,14
16	13,0	17,0	45	60	10	361.016.1	-	-	50	361.016.5	0,17
18	15,0	19,0	50	70	10	361.018.1	-	-	50	361.018.5	0,19
20	17,0	21,5	55	80	10	361.020.1	-	-	50	361.020.5	0,23
25	21,2	26,0	70	100	10	361.025.1	-	-	50	361.025.5	0,31
32	28,1	34,0	95	125	10	361.032.1	25	361.032.2	-	-	0,40
40	37,7	45,0	115	160	10	361.040.1	25	361.040.2	-	-	0,60
50	48,4	56,0	135	190	10	361.050.1	25	361.050.2	-	-	0,88

Die dazu gehörende Verschraubungen für Multitite FCD finden Sie auf Seite 2-07 bis 2-15.



Typ FCD	NW	10	12	16	18	20	25	32	40	50	-	-	-
Verschraubungen	ISO	M10 / M12	M12 / M16	M16 / M20	M20	M20	M25	M32	M40	M50 / M63	-	-	-
	PG	7	9	11 / 13,5	13,5	16	21	29	36	48	-	-	-
	NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-	-	-	-



Multitite FCD schwarz :
Leicht und flexibel.

Der FCD Typ wird in der Gebäudetechnik, für Verbindungen zu Steuerpulten, als Nagetierschutz und für Sicherheitsanlagen montiert. Der FCD Typ ist gut geeignet für schnelles und einfaches Montieren, wo keine schweren mechanischen Belastungen auftreten.

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386 :

- Druckfestigkeit :** Klasse 3, Mittel (750 N).
- Schlagfestigkeit :** Klasse 3, Mittel (2 J).
- Zugfestigkeit :** Klasse 3, Mittel (500 N).
- Dichtungsschutz :** IP 67, (Staubdicht, Wasserdicht).

Material und Konstruktion :

Konstruktion : Wendelgewickelter, galvanisierter Stahlschlauch, mit dünnem gewelltem Mantel aus PVC.

Mantel-Material : PVC, Bleifrei gemäß RoHS, Sonnenlicht und UV-beständig.

Temperaturbereich : -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +90 °C.

Farbe : Schwarz, (grau ist ebenso lieferbar).



Einhakprofil

**ANACONDA
MULTITITE**

**SCHLAUCH
TYP FCD
SCHWARZ**

FCD	Durchmesser		Biegeradius (CL)		Standard Verpackung		Klein Verpackung		Holzrolle		Gewicht (Kg/m)
	Innen (mm)	Außen (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	
NW	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Schwarz		Schwarz		Schwarz	
10	7,0	10,0	30	40	-	-	-	-	50	360.010.5	0,08
12	10,0	14,0	37	50	10	360.012.1	-	-	50	360.012.5	0,14
16	13,0	17,0	45	60	10	360.016.1	-	-	50	360.016.5	0,17
18	15,0	19,0	50	70	10	360.018.1	-	-	50	360.018.5	0,19
20	17,0	21,5	55	80	10	360.020.1	-	-	50	360.020.5	0,23
25	21,2	26,0	70	100	10	360.025.1	-	-	50	360.025.5	0,31
32	28,1	34,0	95	125	10	360.032.1	25	360.032.2	-	-	0,40
40	37,7	45,0	115	160	10	360.040.1	25	360.040.2	-	-	0,60
50	48,4	56,0	135	190	10	360.050.1	25	360.050.2	-	-	0,88

Die dazu gehörende Verschraubungen für Multitite FCD finden Sie auf Seite 2-07 bis 2-15.



Typ FCD	NW	10	12	16	18	20	25	32	40	50	-	-	-
Verschraubungen	ISO	M10 / M12	M12 / M16	M16 / M20	M20	M20	M25	M32	M40	M50 / M63	-	-	-
	PG	7	9	11 / 13,5	13,5	16	21	29	36	48	-	-	-
	NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-	-	-	-