

Dachdistanzsatz, CVK

- Beschreibung:** Ermöglicht die Belüftung durch das Anheben des Daches um 15 mm (CVK15), 50 mm (CVK50).
- Material:** Verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit:** 4 Stück mit Befestigungsmaterial.

Beschreibung	Artikelnr.
Erhöht das Dach um 15 mm	CVK15
Erhöht das Dach um 50 mm	CVK50



Ventilierte Bodenplatte, CVB

- Beschreibung:** Dreiteiliges Bodenblech. Kann in Verbindung mit Ventilationssockel PV verwendet werden. Perforiert, 33% belüftet.
- Material:** 1,5 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit:** 3 Stück mit Montagmaterial.
- Montagemöglichkeiten:** Wird in Verbindung mit ventilierten Sockeln PV eingesetzt.



Für Schaltschrank		
B	T	Artikelnr.
600	400	CVB0604
600	500	CVB0605
600	600	CVB0606
600	800	CVB0608
800	400	CVB0804
800	500	CVB0805
800	600	CVB0806
800	800	CVB0808
1000	400	CVB1004
1000	500	CVB1005
1000	600	CVB1006
1000	800	CVB1008
1200	600	CVB1206
1200	800	CVB1208