

# Schaltschränke

## Stahlblech- und Edelstahlserie

### Zubehör

## Kabelrangiersockel, PCU

- Beschreibung:** Zur Kabelführung oder zur Befestigung von Sammelschienenhaltern, wie z. Bsp. Erico oder Ter-Mate. Ein identisches Lochraster zum Schrankrahmen erlaubt es, alle wesentlichen Zubehörteile zu montieren (z. Bsp.: CLPF, CLPK, etc.). Wird am Schrank mit Schrauben M12 (im Lieferumfang enthalten) befestigt. Standardhöhe 300 mm (200 mm auf Anfrage lieferbar).
- Material:** Rahmen in 1,75 mm Stahlblech, Seitenwände in 1,35 mm Stahlblech.
- Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Schutzart:** Entspricht IP 41 | TYPE 1.
- Montagemöglichkeiten:** Zum Schließen der Seiten werden Seitenpaneele PCUP benötigt.
- Verpackungseinheit:** 1 Stück mit Front- und Rückpaneel sowie Montagematerial.

Für Schaltschrank			
H	B	T	Artikelnr.
300	400	600	PCU3046R5
300	400	800	PCU3048R5
300	600	600	PCU3066R5
300	600	800	PCU3068R5
300	800	600	PCU3086R5
300	800	800	PCU3088R5
300	1000	600	PCU3106R5
300	1000	800	PCU3108R5
300	1200	600	PCU3126R5
300	1200	800	PCU3128R5



## Seitenwände, PCUP

- Beschreibung:** Zur Abdeckung der Seiten des Kabelrangiersockels PCU, mit Schrauben befestigt.
- Material:** 1,35 mm Stahlblech.
- Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit:** 2 Stück mit Montagezubehör.

Für Schaltschrank		
H	T	Artikelnr.
300	600	PCUP306R5
300	800	PCUP308R5

