

Klimamanagement

Belüftungssortiment

Dach | REU

**Beschreibung:**

Die auf den Schrank zu montierende Dachentlüftung ermöglicht eine natürliche Entlüftung ohne Ventilator. Die Installation erfolgt über eine einfache Schnell-Montage. Filter-Effizienz von 81% für die IP 54 Einheit (REU05R5).

Material:

Lackiertes Stahlblech und einspritzgegossenes Thermoplastik (ABS-FR), selbst-verlöschend, UL94V0.

Temperature range:

-15°C bis +55°C.

Schutzart:

IP 33 / IP 54.

Oberfläche:

RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Zertifikate:

EAC, cRUus_UL Recognized.

Verpackungseinheit:

Eine Dachlüfter-Einheit.



Filtermatte (EN779)	Filterleistung (%)	IP	Ausschnitt (mm)	Artikelnr.
Keine Filtermatte	Keine Filtermatte	33	291x291	REU03R5
G3	81	54	291x291	REU05R5

Übersicht Abmessungen | REU

