

Klimamanagement

Sortiment Heizung und Kondensationsminderung

Zubehör

Kompakte Schaltschrankheizung mit Thermostat, ECH(T)

- Beschreibung:** Doppelt isolierte, vertikale Heizung zur Vermeidung von Kondensat. Mit Clip zur Befestigung an 35mm DIN-Schiene gemäß EN 50022. Berührungssicher da Temperatur des Heizungs-Gehäuses niedrig gehalten wird. Die Heizung mit Thermostat (ECHT) wird mit einem Einsteck-Thermostat geliefert, so dass keine zusätzliche Verdrahtung notwendig ist. Schaltet an bei 5°C und aus bei 15°C.
- Heizelement:** PTC-Widerstand, temperaturbegrenzend.
- Material:** Plastik gemäß UL94 V-0
- Betriebstemperatur:** -45 bis +70°C. Die Heizkapazität gilt für eine Umgebungstemperatur von 20°C.
- Anschluss:** Polklemme 2,5 mm², Drehmoment max. 0,8Nm
- Schutzart:** IP 20, Klasse II (doppelt isoliert).
- Zertifikate:** CE, EAC.
- Oberfläche:** Schwarz.
- Verpackungseinheit:** 1 Heizung.



Heizleistung (W)	Startstrom (A)	L (mm)	Spannung (V)	Artikelnr.
50	2.5	110	120-240 V AC	ECH50
100	4.5	110	120-240 V AC	ECH100
150	8.0	150	120-240 V AC	ECH150
50	2.5	110	120-240 V AC	ECHT50
100	4.5	110	120-240 V AC	ECHT100
150	8.0	150	120-240 V AC	ECHT150

Betriebsspannung unter 140V AC reduziert die Leistung um ca. 10%.

