

# Kabelmanagement

## Kabelverschraubungen

### Polyamid Kabelverschraubung, CPG

<b>Beschreibung:</b>	Kabelverschraubung, bekannt für eine hervorragende Zugentlastung bei Einhaltung eines hohen Schutzgrades.
<b>Material:</b>	Körper aus Polyamid PA6, Dichtung aus Neopren.
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-20°C bis +100°C.
<b>Entflammbarkeit:</b>	V-2 gemäß UL94.
<b>Oberfläche:</b>	RAL 7035.
<b>Schutzart:</b>	IP 68 bei 5 Bar.

Gewinde	Sammelschienen Breite	VPE	Artikelnr.
M12 x 1.5	3 - 6.5	100	CPG12
M16 x 1.5	5 - 10	50	CPG16
M20 x 1.5	6 - 12	50	CPG20
M25 x 1.5	13 - 18	50	CPG25
M32 x 1.5	18 - 25	20	CPG32
M40 x 1.5	22 - 32	10	CPG40
M50 x 1.5	30 - 38	5	CPG50
M63 x 1.5	34 - 44	5	CPG63

